



FR92H



Verdelers, Univers IP55, klasse II, 1400x550x400 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	1400 mm
Breedte	550 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

#### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

#### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	9
----------------------	---

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

#### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----