



FR93G

Schrank, univers, IP55/I, 1400x800 x 400mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	9
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----