



GBD5019009016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	54 mm
Šířka	207 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	3
Šířka horního dílu 1	45 mm
Šířka horního dílu 2	45 mm
Šířka horního dílu 3	45 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	8150 - 8150 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	21
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	58

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Přímý 45 mm
--	-------------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

