



WH25186909C

**kallysto line UP komplett: Schlüsseltaster A-R/1p/2->0<-1/ohne Zyl. Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 25 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder  
Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Braun  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 92 mm  
Breite 92 mm  
Tiefe 79 mm  
Einbautiefe 7 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 72 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster Serientaster  
Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20  
Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"  
Schaltart/Variante Wechsler mit Nullstellung 1-polig

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja