



L6332FF01-600

Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm FF 1,6 A 700 V

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	6.3 x 32
------------------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1,60 A
-----------------	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,10 W
----------------------------------	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	700 - 700 V

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja