



WH27410200C



kallysto.pro DALI ENC complet: Variat. rotatif à coup. d.ph. asc./desc. Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Température de couleur	2000 - 10000 K
------------------------	----------------

Connectivité

Variation DALI	Oui
----------------	-----

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	12 mm
Hauteur	94 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	50 mm

Courant électrique

Courant de commande	52 - 52 mA
---------------------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui