



WH55820204C



kallysto line à encastré complet: 4x USB-A Smart IC 2x 12W Anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	USB

#### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

#### Equipement

Nombre de sorties	4
-------------------	---

#### Accessoires

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

#### Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

#### Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

#### Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 4 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----