



FWQ64N1

Opbouwveldverdelers met afdekplaat IP30, 950x1050x161 mm, 192 modules, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	18
Aantal verdelerrijen	6
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	192
----------------	-----

Funcies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	160 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

Afmetingen

Inbouwdiepte	0 mm
Aantal breedte-eenheden	48

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----