



LF4004087035

LF, T- en kruisstuk voor goot 40x40 mm, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Hoogte   | 40 mm  |
| Breedte  | 40 mm  |
| Meting a | 170 mm |

Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Materiaal

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                   | Lichtgrijs                            |
| RAL-code                | 7035                                  |

Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Configuratie

|             |     |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

Geschikt voor

|          |  |
|----------|--|
| LF 40x40 |  |
|----------|--|

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

