



LFR1501509016A

Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 15x15mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	15 mm
Širina	15 mm
Dužina	20000 mm
Unutrašnji presjek	256 - 256 mm ²

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	1
--	---

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Bez spajanja
-----------------	--------------

Oprema

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	0
Držač kabla je sastavni dio seta	Ne
Sa zaštitnim filmom	Ne

Ilustracije / crteži

