



ZAL73US

Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 839 x 277 mm

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2010 mm |
| Breite                   | 839 mm  |
| Tiefe                    | 277 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 3,5 mm  |

##### Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Schließungstyp                 | 3-Punkt Schloss |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10            |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 3 |

##### Installation, Montage

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Montage auf                | Eingrabsockel |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja            |

##### Werkstoff

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | Lichtgrau                       |
| RAL Nummer | 7035                            |
| Oberfläche | Unbehandelt                     |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

##### Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 2    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

