



ZAL73US

Polyester verdeelzuil, gr. 207,Univers N, met sokkel, 2010x839x277 mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 2010 mm |
| Breedte       | 839 mm  |
| Diepte        | 277 mm  |
| Dikte zijwand | 3,5 mm  |

##### Veiligheid

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP44              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Type slot            | 3-puntshendel     |
| Slagvastheid IK      | IK10              |

##### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 3 |

##### Installatie, montage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op               | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja     |

##### Materiaal

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs                        |
| RAL-kleur              | 7035                              |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                       |
| Materiaal              | Met glasvezel versterkt polyester |

##### Uitrusting

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 7 |
|--------------|---|

##### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

##### Deksel, deur

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Aantal kastdeuren  | 1           |
| Aantal sloten      | 2           |
| Deuris transparant | Nee         |
| Type kastdeur      | Enkele deur |

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

