



VQ12127011

Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	84 mm
Largeur de montage	244 mm
Longueur d'encastrement	244 mm
Longueur	263 mm
Largeur	263 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matériau	Polyamide (PA)
----------	----------------

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
---	------

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---	------

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Matière

Couleur	Gris fer
Code RAL	7011

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Fiche technique du produit

VQ12127011

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui