



VQ12127011

**Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Sa okvirom za zaštitu tepiha	Da
Sa otvorom za tepih	Da

**Dimenzije**

Ugrađena dubina	84 mm
Ugrađena širina	244 mm
Ugrađena dužina	244 mm
Dužina	263 mm
Širina	263 mm
Debljina udubljenja za tepih	12 mm

**Konfiguracija**

Veličina instalacije (podne instalacije)	Q12
--	-----

**Instalacija, montaža**

Prikladno za ugradnju u podignuti pod	Da
Prikladno za betonsku instalaciju	Da
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Prikladno za ugradnju u povišeni pod	Da
Prikladno za mokro čišćenje	Ne

**Upute**

Održavanje poda	Suho
-----------------	------

**Materijali**

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

**Poklopac, vrata**

Materijal poklopca	Poliamid (PA)
--------------------	---------------

**Uvjeti korištenja**

Vertikalno opterećenje na velikoj površini (veliko opterećenje)	5 kN
Vertikalno opterećenje na maloj površini	3 kN

**Funkcije**

Prikladno za podni kanal	Da
--------------------------	----

**Oblik**

Oblik	Kvadratno
-------	-----------

**Tekst**

Izlaz za kabal	Sa izlazom za kabal u poklopcu
----------------	--------------------------------

**Materijali**

Boja	Željezno siva
RAL kod	7011

**Veza**

Broj uvoda za vodiče	1
----------------------	---

**Oprema**

Broj utičnica SCHUKO	12
Broj ugrađenih uređaja	12
Broj kutija	3
Broj kućišta uređaja	3

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK08
Klasa zaštite u nekorisćenom stanju	IP30

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

