



WH23881204Q

**kallysto apparent complet: Petite combin.: 2x poussoir lumin.+ T13 Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Duroplast
Finition	Mat

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----