



LE1850B

Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	D02
Charakterystyka bezpiecznika	gG

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 400 V
---------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,80 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	13 mm
Szerokość	13 mm

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak