



LE1850B

## Zekering D02-50 A 400 V gG

### Technische eigenschappen

#### Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
-----------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4,80 W
----------------------------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	13 mm

#### Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja