



LE1850B

Zekering D02-50 A 400 V gG

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 400 V
-------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4,80 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	13 mm

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja