



LE1850B

Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG

Technické vlastnosti

Pojistka

Velikost pojistky	D02
Charakteristika pojistek	gG

Elektrický proud

Jmenovitý proud	50 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 400 V
------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,80 W
--	--------

Rozměry

Výška	13 mm
Šířka	13 mm

Materiál

Barva	Bílá
-------	------

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano