



LE1850B

Smältsäkring D02/E18 50A

Tekniska egenskaper

Säkring

Säkringsstorlek	D02
Säkringens karakteristik	gG

Elektrisk ström

Märkström	50 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 - 400 V
--------------	-------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,80 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	13 mm
Bredd	13 mm

Material

Färg	Vit
------	-----

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja