




16321909

S.1/B.3/B.7 Płytk. czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 20 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem skali czasu

Montaż Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak