



LVZ00WE150

**Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

3

**Leistung**

Leistung

1,50 VA

**Abmessungen**

Höhe

17 mm

Breite

49,90 mm

Tiefe

351 mm

**Konnektivität**

Anschlussart

Schraubanschluss

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

3000 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-40 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 75 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP10

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite

150 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja