



ST309

### Transf. segurança 230V/12V 20VA 4M

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de saída	12 - 12 V
Tensão de saída 2	12 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão nominal de isolamento Ui	4000 V

##### Potência

Consumo de energia VA	20 VA
-----------------------	-------

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

##### Dimensões

Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	58 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Proteção térmica	Sim

##### Equipamento

Está protegido contra curto-circuito	Sim
Interruptor de ligar/desligar	Não

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	4 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	6 mm <sup>2</sup>