



ST309

**ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/12V 4M**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση εξόδου	12 - 12 V
Τάση εξόδου 2	12 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U <sub>i</sub>	4000 V

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος VA	20 VA
----------------------	-------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

**Διαστάσεις**

Ύψος	85 mm
Πλάτος	70 mm
Βάθος	58 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Προστασία θερμοκρασίας	Ναι

**Εξοπλισμός**

Προστατεύεται από βραχυκύκλωμα	Ναι
Διακόπτης on/off	Όχι

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm <sup>2</sup>