



WH23881209Q

kallysto apparent complet: Petite combin.: 2x poussoir lumin.+ T13 Brun

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Matière	Duroplast
Finition	Mat

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----