




29532045



## Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 zwart

### Technische karakteristieken

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Opgenomen vermogen in W | 1 W |
|-------------------------|-----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

#### Materiaal

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kleur                  | Zwart               |
| RAL-kleur              | 9005                |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend            |
| Materiaal              | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld         |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 50 mm |

#### Aansluiting

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------------------|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Teksten

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Verlichting  | Lichtkleur koudwit                        |
| Etikettering | Folie met opdruk van insteekbare symbolen |
| afdruk       | Zonder opdruk                             |

#### Geschikt voor

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Serie berker 1930/Glas / Serie berker R.x |
|-------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |