



29532045



**Señalización LED, R.x, negro brillo**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Potencia**

Potencia consumida 1 W

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Materiales**

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

**Conexión**

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Texto**

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Inscripción Sin inscripción

**Características técnicas**

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí