



ZAL72US

Polyester verdeelzuil, gr. 205, Uniers N, met sokkel, 2010x583x277 mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	2010 mm
Breedte	583 mm
Diepte	277 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	2

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

##### Uitrusting

Aantal rijen	7
--------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

##### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

