



KM07G

**Aansluitkern** 4x10 mm<sup>2</sup> - 3x16 mm<sup>2</sup>

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 60 A

**Materiaal**

Kleur Brons

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 3x 16 + 4x 10 mm<sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja