



LF4011009010

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x110mm reinweiss

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	110 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	3115 - 3115 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	13
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 4
Anzahl steckbare Trennwände	3
Mit Kabelhalteklemme	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

