



LF4011009016

**LF kanal, 40x110mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	40 mm
Širina	110 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	3115 - 3115 mm <sup>2</sup>

**Kapacitet**

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	13
--	----

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

**Povezivost**

Spojnicama kanala	Prethodno opremljen spojnica
-------------------	------------------------------

**Oprema**

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 4
Broj uklopivih particija	3
Držač kablova je sastavni dio seta	Da
Sa zaštitnim filmom	Ne

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

