



KM08L

Barr. parafuso fase 4x16+4x10

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8014

Conexão

Terminais de parafuso de secção transversal 4x 16 + 4x 10 mm²

Dimensões

Largura 5 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim