



KM08L

Barr. parafuso fase 4x16+4x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Materiais

Cor	Castanho
-----	----------

Código RAL	8014
------------	------

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal	4x 16 + 4x 10 mm ²
---	-------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----