



LE1840C

Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG

Technické vlastnosti

Pojistka

Velikost pojistky	D02
Charakteristika pojistek	gG

Elektrický proud

Jmenovitý proud	40 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 400 V
------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,90 W
--	--------

Rozměry

Výška	15 mm
Šířka	15 mm

Materiál

Barva	Černá
-------	-------

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano