# Fiche technique du produit
TRC202C



TRC202C

**2 sorties 16A radio IP55**

## Caractéristiques techniques

### Réglages

| | |
|---|---|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Avec système de bus EIB/KNX | Oui |
| Avec système bus radio-KNX | Non |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 16 A |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | En saillie |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Système bus | KNX |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Avec interrupteur pour commutation manuelle | Oui |
| Fréquence radio bidirectionnelle | Oui |

### Puissance

| | |
|---|---|
| P max. avec lampes à incandescence | 1500 - 1500 W |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP20 |