



LT0056

Mespatrioonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand onder

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	1,20 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	100 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
------------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 50 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 50 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
----------------	----------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	8,80 W
----------------------------------	--------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1700
Elektrische levensduur in aantal cycli	300
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	2000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

Afmetingen

Hoogte	214 mm
Breedte	53 mm
Diepte	106 mm
Afstand railsysteem	60 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
---------------	-------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja