



LE1820C

**Wkładka topikowa D02 gG 20A 400VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | D02 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG  |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 400 V |
|---------------------|-------------|

**Moc**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2 W |
|----------------------------------------------|-----|

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 15 mm |
| Szerokość | 15 mm |

**Materiały**

|       |           |
|-------|-----------|
| Kolor | Niebieski |
|-------|-----------|

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |