



VR12127011

Installatiedoos R12 rondx306mm grijs voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buiten diameter	325 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	IJzergrijs
RAL-code	7011

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
---------------------------	---

Samenstelling

Aantal Schuko-contactdozen	12
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal apparaatbehuizingen	3
Aantal outlets	3

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

