



5101



**Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze**

**Technische Eigenschaften**

<b>Spannung</b>	
Nennspannung	250 V

<b>Leistung</b>	
Glühlampenlast	2 - 2 W

<b>Werkstoff</b>	
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

<b>Abmessungen</b>	
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	30,40 mm

<b>Sicherheit</b>	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

<b>Texte</b>	
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Aufdruck	Ohne Aufdruck

<b>Geeignet für</b>	
Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x	

<b>Nachhaltigkeit</b>	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja