



LF6023009010

Installationskanal LF60230-0-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	230 mm
Längd	2000 mm
Inre area	10998 - 10998 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	46
---	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

