



LFR2003509010T2

tehalit.LFR Kanał z rolki PVC 20x35mm, biały

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	18 mm
Szerokość	33 mm
Długość	20000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	700 - 700 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	3
---	---

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

**Normy**

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

**Sprzęt**

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Z folią ochronną	Nie

**Ilustracje | Rysunki**

