



WH27140307C



#### kallysto.pro UP komplett: 2x Druck-Impulstaster Beige

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	2
-----------	---

###### Werkstoff

Farbe	Beige
-------	-------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

###### Abmessungen

Höhe	94 mm
------	-------

Breite	94 mm
--------	-------

Tiefe	46 mm
-------	-------

Einbautiefe	12 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm
-----------------------------	-------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

###### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

###### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
--------------------	-----------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

###### Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----