



BKFD400045

Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(45-70)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	400 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	25200 - 25200 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	104
---	-----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	45 mm
Nivellierbereich	45 - 70 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

Abmessungen

Anzahl der Einbaueinheiten	3
----------------------------	---

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
---	----

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

