



BKFD400045

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	400 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	25200 - 25200 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	104
---	-----

#### Dimensions

Hauteur minimale de la chape	45 mm
Plage de niveling	45 - 70 mm

#### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

#### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

#### Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

#### Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

#### Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
--	-----

#### Matière

Traitement de surface	Zingué
-----------------------	--------

#### Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

#### Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

# Fiche technique du produit

## BKFD400045

:hager

### Illustrations | dessins

