



BKFD400065

## Podlahový kanál s folii s možností těsnění 400 65-110

### Technické vlastnosti

#### Rozměry

Šířka	400 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	39600 - 39600 mm <sup>2</sup>

#### Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	163
---	-----

#### Rozměry

Minimální výška potěru	65 mm
Rozsah nivelace	65 - 110 mm

#### Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

#### Rozměry

Počet vestavěných jednotek	3
----------------------------	---

#### Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

#### Vybavení

Počet oddílů	1 - 1
Typ montáže přepážky	Upevnění šrouby
S přepážkou	Ne

#### Instalace, montáž

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

#### Materiál

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Umělá hmota
Barva	Zinek

#### Kryt, dveře

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink
Tloušťka dveří/krytu	3 mm

#### Funkce

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

#### Materiál

Povrch	Pozink
--------	--------

#### Funkce

S průchozím dnem	Ne
------------------	----

#### Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

Ilustrace a výkresy

