



BR7017019010

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 70x170mm aus PVC in reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	120 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	10050 - 10050 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	26
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automateinbau
--------------------------------	--

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

