



LE1825C

**Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG**

**Technické vlastnosti**

**Pojistka**

Velikost pojistky	D02
Charakteristika pojistek	gG

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	25 A
-----------------	------

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 - 400 V
------------------	-------------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

**Rozměry**

Výška	13 mm
Šířka	13 mm

**Materiál**

Barva	Žlutá
-------	-------

**Architektura**

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano