



LE1825C

Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG

Technické vlastnosti

Pojistka

Velikost pojistky	D02
Charakteristika pojistek	gG

Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 400 V
------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

Rozměry

Výška	13 mm
Šířka	13 mm

Materiál

Barva	Žlutá
-------	-------

Architektura

Vypínací charakteristika	gG
--------------------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano