



LFF6011037035

Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 110 mm |
| Maß a | 48 mm |

Zubehör

| | |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 83 - 97 |
|---------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

Konnektivität

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Klickbefestigung |
|------------|------------------|

Geeignet für

| | |
|----------------------------|--|
| LF 60 x 110 / LFH 60 x 110 | |
|----------------------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

