



VZ103W

**Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig**

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart

Unterputz  
Hohlwand

**Abmessungen**

Höhe	630,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	36 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
---------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja